

Balkklem strut montageprofiel met U-bout, RVS 316, A, C, CC Strut



CATALOGUSNUMMER

ZTA601S6

KENMERKEN

Compleet met U-bout en moeren

Vereist installatie per paar

PRODUCTKENMERKEN

Artikelnummer: 387710

Materiaal: Roestvrij staal 316 (EN 1.4401)

Type draagprofiel: A (41 x 41 mm); C (21 x 41 mm); CC (41 x 41 mm)

Staafmaat (RS): 10

Flensdikte (FT): 18 mm Max

Breedte (W): 80 mm

Dikte (T): 6 mm

A: 24 mm



B: 45 mm

C: 110 mm

Statische belasting: 5000N

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Statische last is gebaseerd op één paar balkklemmen voor strut montageprofielen.



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

