

Platte T-plaat met vier gaten

KENMERKEN

Gebruikt om metalen frames te maken met nVent CADDY Eristrut profielen




SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Afwerking	Gatgrootte (HS)	Dikte (T)	A
ZE108	313080	Staal	Thermisch verzinkt	14 mm	6 mm	138 mm
ZE108	387580	Staal	Thermisch verzinkt	14 mm	6 mm	138 mm
ZE108S6	388701	Roestvrij staal 316 (EN 1.4401)		14 mm	6 mm	138 mm
ZE108EG	387581		Elektrolytisch verzinkt	14 mm	6 mm	135 mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	B	Schroef inbegrepen	Schroefdiameter (Sc)	Schroeflengte (L)
ZE108	313080	90 mm	Ja	10 mm	25mm
ZE108	387580	90 mm	Nee		
ZE108S6	388701	90 mm	Nee		
ZE108EG	387581	87.5 mm	Nee		



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

