


Klem met hamer op flens, zijsteun



KENMERKEN

Bevestigingspunt voor S-haken met ketting, nVent CADDY Speed Link kabelsysteem, snelophangers of andere onderdelen aan flenzen

Geschikt voor de meest gangbare stalen balken


Monteren met behulp van een hamer



SPECIFICATIES

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Afwerking	Flensdikte (FT)	Gatgrootte (HS)	Statische belasting	Certificeringen
2H4	170010	Verenstaal	nVent CADDY Armour	2 - 3 mm	7.1 mm	700N	ITB, UL, cUL
4H1318	170045	Verenstaal	nVent CADDY Armour	21 - 28 mm	7.1 mm	900N	cUL, UL
4H24	170020	Verenstaal	nVent CADDY Armour	3 - 8 mm	7.1 mm	900N	cUL, UL, CE, 4H, EM, EBC, ITB
4H24R5	191018	Verenstaal	nVent CADDY Armour	3 - 8 mm	7.1 mm	900N	CE, 4H, EM, EBC, cUL, UL
4H24S1	179610	Roestvrij staal 301 (EN 1.4310)		3 - 8 mm	7.1 mm	650N	

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Afwerking	Flensdikte (FT)	Gatgrootte (HS)	Statische belasting	Certificeringen
4H24SP25	172320	Verenstaal	nVent CADDY Armour	3 - 8 mm	7.1 mm	900N	CE, 4H, EM, EBC
4H58	170030	Verenstaal	nVent CADDY Armour	8 - 14 mm	7.1 mm	900N	UL, CE, 4H, EM, EBC, cUL, ITB
4H58R5	191019	Verenstaal	nVent CADDY Armour	8 - 14 mm	7.1 mm	900N	cUL, CE, 4H, EM, EBC, UL
4H58S1	179620	Roestvrij staal 301 (EN 1.4310)		8 - 14 mm	7.1 mm	650N	
4H58SP25	172350	Verenstaal	nVent CADDY Armour	8 - 14 mm	7.1 mm	900N	CE, 4H, EM, EBC
4H912	170040	Verenstaal	nVent CADDY Armour	14 - 20 mm	7.1 mm	900N	cUL, UL, CE, 4H, EM, EBC, ITB
4H912R5	191045	Verenstaal	nVent CADDY Armour	14 - 20 mm	7.1 mm	900N	CE, 4H, EM, EBC, cUL, UL
4H912S1	179630	Roestvrij staal 301 (EN 1.4310)		14 - 20 mm	7.1 mm	650N	
4H912SP25	172380	Verenstaal	nVent CADDY Armour	14 - 20 mm	7.1 mm	900N	CE, 4H, EM, EBC



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

