

Buisklem voor zwaar gebruik



KENMERKEN

Voor hoog statische behoeften in industriële constructie

Geschikt voor vaste toepassingen

Materiaal: Staal
Afwerking: Gelakt; Rood oxide

SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Buitendiameter (OD)	NB/D N	Gatgrootte (HS)	Schroefdiameter (Sc)	Schroeflengte (L)
SSG022RO	574600	20.5 - 22 mm	15	6.6 mm	6 mm	20mm
SSG028RO	574610	26.5 - 28 mm	20	6.6 mm	6 mm	20mm
SSG0359RO	574725	355 - 363 mm		22 mm	20 mm	80mm
SSG035RO	574620	33 - 35 mm	25	11 mm	10 mm	40mm
SSG043RO	574630	40 - 43 mm	32	11 mm	10 mm	40mm
SSG049RO	574640	48 - 49 mm	40	11 mm	10 mm	40mm
SSG061RO	574650	57.0 - 60.3 mm	50	11 mm	10 mm	40mm
SSG077RO	574660	75 - 77 mm	65	11 mm	10 mm	40mm
SSG090RO	574670	88 - 90 mm	80	11 mm	10 mm	40mm
SSG115RO	574680	110 - 115 mm	100	18 mm	16 mm	60mm
SSG141RO	574685	139 - 141 mm	125	18 mm	16 mm	60mm
SSG170RO	574690	165 - 170 mm	150	18 mm	16 mm	60mm




Catalogusnummer	Artikelnummer	Buitendiameter (OD)	NB/D N	Gatgrootte (HS)	Schroefdiameter (Sc)	Schroeflengte (L)
SSG222R0	574700	216 - 222 mm	200	22 mm	20 mm	80mm
SSG276R0	574710	267 - 276 mm	250	22 mm	20 mm	80mm
SSG327R0	574720	321 - 327 mm	300	22 mm	20 mm	80mm
SSG410R0	574730	403 - 410 mm	400	26 mm	24 mm	80mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Statische belasting	Breedte (W)	Dikte (T)	A
SSG022R0	574600	1000N	23 mm	3 mm	46 mm
SSG028R0	574610	1000N	23 mm	3 mm	52 mm
SSG0359R0	574725	2600N	60 mm	8 mm	427 mm
SSG035R0	574620	1000N	40 mm	4 mm	71 mm
SSG043R0	574630	1000N	40 mm	4 mm	79 mm
SSG049R0	574640	1000N	40 mm	4 mm	85 mm
SSG061R0	574650	1800N	40 mm	4 mm	97 mm
SSG077R0	574660	1400N	40 mm	4 mm	113 mm
SSG090R0	574670	1200N	40 mm	4 mm	126 mm
SSG115R0	574680	2900N	50 mm	6 mm	167 mm
SSG141R0	574685	2500N	50 mm	6 mm	193 mm
SSG170R0	574690	2200N	50 mm	6 mm	222 mm
SSG222R0	574700	3600N	60 mm	8 mm	290 mm
SSG276R0	574710	3100N	60 mm	8 mm	344 mm
SSG327R0	574720	2800N	60 mm	8 mm	395 mm
SSG410R0	574730	4100N	70 mm	10 mm	492 mm

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Statische belasting heeft betrekking op een complete set pijpklemmen voor zware belasting die op hun plaats worden gehouden met de aangegeven schroeven volgens ISO 4014 en de bijbehorende zeskantmoeren volgens ISO 4032 (voor meer informatie, zie norm SSG 7075E).



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

