

Zeskantbout

KENMERKEN


Zeskantbout met volledige schroefdraad

Materiaal: Staal
Voldoet aan: DIN 933

SPECIFICATIES

Catalogusnummer	Artikelnummer	Afwerking	Schroefdiameter (Sc)	Schroeflengte (L)
HSCRM1025HD	593745	Thermisch verzinkt	10	25mm
HSCRM1030HD	593755	Thermisch verzinkt	10	30mm
HSCRM825EG	593680	Elektrolytisch verzinkt	8	25mm

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk

letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

