

Verbeterde nVent-CADDY Cat HP J-Hook modemclip met voetsklem



Improved nVent CADDY Cat HP Mod Clip J-Hook with Pedestal Clamp simplifies installation to pedestals under raised floors. Enjoy enhanced stability and customization for efficient cable management while gaining ultimate flexibility on the job and minimizing inventory impact.

KENMERKEN

Geen schroeven, klinknagels of speciaal gereedschap nodig voor montage

Koppeling aan j-haken in een van meerdere kleuropties voor eenvoudiger identificatie en organisatie van het kabeltraject


Koppeling aan j-haken in een van meerdere kleuropties voor eenvoudiger identificatie en organisatie van het kabeltraject

Requires no screws, rivets or special tools for assembly



SPECIFICATIES

Catalogusnummer	Artikelnummer	Afwerking	Materiaal	Afmetingen voetstuk	Statische belasting
CATHPMCD1B	186083	Elektrolytisch verzinkt, nVent CADDY Armour	Staal, Spring Staal	19 mm Square, 25 mm Round	70N



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

