

J-TI/T-stang naar C purlin-klem



KENMERKEN

Wordt bevestigd aan draagbalken en C-gording


Gebruikt voor afhangingen doormiddel van draadeinden

Pendel kan draaien om zo een verticale afhangend te garanderen

Materiaal: Verenstaal
Afwerking: nVent CADDY Armour

SPECIFICATIES

Catalogusnummer	Artikelnummer	Gatgrootte (HS)	Type gat	Flensdikte (FT)	A	Statische belasting
J1M10TI	175050	10 mm	Schroefdraad	1.5 - 4 mm	10 mm Min	700N
J1M6TI	174870	6 mm	Schroefdraad	1.5 - 4 mm	10 mm Min	700N
J1M8TI	174960	8 mm	Schroefdraad	1.5 - 4 mm	10 mm Min	700N
J1T10	160220	11 mm	Onbewerkt	1.5 - 4 mm	10 mm Min	700N
J2M10TI	175060	10 mm	Schroefdraad	4.0 - 6.5 mm	10 mm Min	700N
J2M6TI	174880	6 mm	Schroefdraad	4.0 - 6.5 mm	10 mm Min	700N
J2M8TI	174970	8 mm	Schroefdraad	4.0 - 6.5 mm	10 mm Min	700N



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

