


# MTVB-zwaartekracht wisselen met rubberen onderlegging



## KENMERKEN

Compleet met stang, moer, ring en distributieblok

Stang met schroefdraad is beveiligd tegen onbedoelde verwijdering

Goedgekeurd voor gebruik in vaste brandbeveiligingssysteem (voor leidingen tot 2 inch)

**Materiaal:** Staal  
**Afwerking:** Elektrolytisch verzinkt




## SPECIFICATIES

| Catalogusnummer | Artikelnummer | Staaftmaat (RS) | Lengte (L) | Diameter boorijzer | Statische belasting | Uiteindelijke statische belasting (F) | Certificeringen                                  |
|-----------------|---------------|-----------------|------------|--------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|
| MTVB10100       | 584465        | 10              | 100mm      | 25mm               | 800N                | 20kN                                  | VdS G412037, FM Approved, Pipe Hanger Components |
| MTVB10200       | 584466        | 10              | 200mm      | 25mm               | 800N                | 20kN                                  | FM Approved, Pipe Hanger Components              |
| MTVB8100        | 584455        | 8               | 100mm      | 22mm               | 800N                | 20kN                                  | VdS G412037                                      |
| MTVB8200        | 584456        | 8               | 200mm      | 22mm               | 800N                | 20kN                                  | VdS G412037                                      |

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Statische Belasting geeft de aanbevolen maximumbelasting bij bevestiging aan een trapeziumvormig blad weer.

De ultieme statische belastingwaarde houdt geen rekening met de belastingkarakteristieken van het ondersteunend materiaal. De juiste veiligheidsfactor dient te worden toegevoegd aan deze belastingclassificatie.



## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

### Noord-Amerika

+1.800.753.9221  
optie 1 – Klantenservice  
optie 2 – Technische  
ondersteuning

### Europa

Nederland:  
+31 800-0200135  
Frankrijk:  
+33 800 901 793

### Europa

Duitsland:  
800 1890272  
andere landen:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500

