

Geen wrik Clip

KENMERKEN

Elimineert loswrikeffect op bevestigingsmiddelen en ankers

Geschikt voor installaties conform CEN/TS 17551:2021



Materiaal: Staal
Afwerking: Elektrolytisch verzinkt



SPECIFICATIES

Catalogusnummer	Artikelnummer	Steunafmeting	Gatgrootte (HS)	UL gecertificeerde belasting
CSBNPC12	402208	#12, #18, #36	14 mm	8490N
CSBNPC38	402528	#12, #18, #36	11 mm	8490N

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Steunelement wordt niet meegeleverd.

Draagvermogen naar UL		
Onderdeelnummer	Diagonaalsteun	Toegestane belasting
CSBNPC38	CSB12CBL	1859 N
	CSB18CBL	3434 N
	CSB36CBL	8496 N
CSBNPC12	CSB12CBL	1859 N
	CSB18CBL	3434 N
	CSB36CBL	8496 N
CSBNPC58	CSB12CBL	1859 N
	CSB18CBL	3434 N
	CSB36CBL	8496 N

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

