

nVent CADDY piramide H-frame voetstuk



KENMERKEN

Schuimrubber of rubber aan de onderzijde zorgt voor betere bescherming van dakmembranen door geringe wrijving

Compatibel met verschillende dakoppervlakken, waaronder eenlaagse materialen, asfalt, metaal en spuitschuim

Biedt uitstekende lastverdeling, zelfs bij wisselende dakoppervlakken

Rubber raakvlak met dak is ideaal voor installatie van in serie geplaatste zonnepanelen

Montagemateriaal vooraf geïnstalleerd in voeten

Thermisch verzinkt en UV-bestendig voor duurzame prestaties

Accepteert standaard strut montage profielen

SPECIFICATIES

Table 1/3



Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Afwerking	Temperatuur	Veiligheidsfactor statische belasting	Dakinterf ace
PHB	360422	Staal, Polypropyleen, Polyethyleen	Thermisch verzinkt	-34 to 54.4 °C	3:01	Foam

Table 2/3

Catalogusnummer	Artikelnummer	Type draagprofiel	Hoogte (H)	Lengte (L)	Breedte (W)	Oppervlakte
PHB	360422	A (41 x 41 mm)	117 mm	314mm	314 mm	0.09m²

Table 3/3

Catalogusnummer	Artikelnummer	Gewicht eenheid	Statische belasting
PHB	360422	1.8 kg	3335N



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

