

nVent CADDY piramide gereedschapvrije pijpsteunkit



KENMERKEN

Push-in klemmen laten zich installeren zonder gereedschap of strut klemmen

Na uitpakken direct klaar voor gebruik, installatietijd en arbeid besparend

Plastic klemmen en voet zullen de pijp niet aanzetten tot corroderen

Klemmen komen in twee verschillende maten, naargelang de behoeften van het project

Voet bevat meerdere openingen om aan verschillende maten en configuraties tegemoet te komen

Voor het toevoegen van leidingen kunnen extra klemmen afzonderlijk worden aangeschaft

Het schuimrubber aan de onderzijde verzekert een betere bescherming van dakmembranen met minder afslijting

Biedt uitstekende lastverdeling, zelfs bij wisselende dakoppervlakken

Compatibel met verschillende dakoppervlakken, waaronder eenlaagse materialen, asfalt, metaal en spuitschuim

Meerdere grootten en toegestane belastingen bieden de mogelijkheid om de oplossing nauw af te stemmen op de specifieke daktoepassing

Eenvoudig over te brengen naar het dak

Materiaal:	Polyethyleen;Polypropyleen;Nylon
Temperatuur:	-45 to 65 °C
Veiligheidsfactor statische belasting:	3:01

SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Lengte 1 (L1)	Lengte 2 (L2)	Lengte 3 (L3)	Breedte (W)	Hoogte (H)
PTF10	360461	318 mm	122 mm	163mm	201 mm	102 mm
PTF16	360462	480 mm	203 mm	244mm	201 mm	102 mm
PTF6	360460	196 mm		81mm	150 mm	102 mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	A	B	Oppervlakte	Gewicht eenheid	Statische belasting
PTF10	360461	203 mm	41 mm	59355mm ²	0.5 kg	4450N
PTF16	360462	285 mm	41 mm	91613mm ²	1 kg	6670N
PTF6	360460	122 mm	41 mm	26452mm ²	0.3 kg	1330N

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS



Length 2 represents maximum pipe center to pipe center using PTF2C clamps. Length 3 represents maximum pipe center to pipe center using PTF1C clamps.




Tool-Free druk buisklem

Onderdeelnummer	Uitwendige diameter OD	A	B	C
PTF1C	12.7 – 22.4 mm	9.5 mm	40.6 mm	19.1 mm
PTF2C	21.3 – 60.3 mm	9.5 mm	81.3 mm	19.1 mm

Onderdeelnummer	Aantal inbegrepen buisklemmen		Maximale bevestigingscapaciteit	
	PTF1C	PTF2C	PTF1C	PTF2C
PTF6	1	1	3	1
PTF10	-	2	5	2
PTF16	-	2	7	3

DIAGRAMMEN





WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

