

nVent CADDY piramide universele ondersteuning



KENMERKEN

Roestvrijstalen bevestigingsmoeren maken aangepaste methoden voor bevestiging aan de voetsteunen mogelijk, waaronder eenvoudige bevestiging van roestvrijstalen strut montage profielen, draadstangen of andere project-specifieke materialen

Het schuimrubber aan de onderzijde verzekert een betere bescherming van dakmembranen met minder afslijting

Compatibel met verschillende dakoppervlakken, waaronder eenlaagse materialen, asfalt, metaal en spuitschuim

Biedt uitstekende lastverdeling, zelfs bij wisselende dakoppervlakken

Meerdere grootten en toegestane belastingen bieden de mogelijkheid om de oplossing nauw af te stemmen op de specifieke daktoepassing

PBU16 bevat twee vierkante uitsparingen die het toelaten een H frame ondersteuning te bouwen (305mm breed) doormiddel van strutprofielen

Voet is gemaakt van UV-bestendig thermoplastic materiaal

Materiaal:	Polyethyleen; Polypropyleen; Roestvrij staal 18-8 (EN 1.4305)
Temperatuur:	-45 to 65 °C
Veiligheidsfactor statische belasting:	3:01

SPECIFICATIES




Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Lengte 1 (L1)	Lengte 2 (L2)	Hoogte (H)	Breedte (W)	Schroefdraadmaat (TS)
PBU10M	360496	254 mm	318 mm	102 mm	201 mm	M10
PBU16M	360497	406 mm	480 mm	102 mm	201 mm	M10
PBU6M	360495	140 mm	196 mm	102 mm	150 mm	M10

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Aantal gaten	A	B	Oppervlakte	Statische belasting
PBU10M	360496	2	218 mm		59355mm ²	4450N
PBU16M	360497	2	165 mm		91613mm ²	6670N
PBU6M	360495	3	114 mm	57 mm	26452mm ²	1330N

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

