


Stalen stanghanger met borgveer voor nVent-CADDY-stang



KENMERKEN

Ophanging van draadstangen vanaf bakstenen of betonnen wanden

Dankzij het eenvoudige "druk-en-klaar" -ontwerp kunnen installateurs de draadstang eenvoudig door het montagegat duwen en deze zo onmiddellijk vastzetten

Geprefabriceerde modules kunnen gemakkelijk worden opgetild en op hun plaats worden vergrendeld, waardoor tijd en geld wordt bespaard



Werkt met licht beschadigde schroefdraad en kleine bramen aan draadstanguiteinden

Ontwerp bevat een ontgrendelingsmechanisme dat doormiddel van een tang wordt geactiveerd



SPECIFICATIES

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Afwerking	Staafmaat (RS)	Gatgrootte (HS)	A	Statische belasting
4QTI	174801	Verenstaal	nVent CADDY Armour	6	7.1 mm	8.4 mm	330N



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

