


nVent CADDY Snelheidskit, verlichtingspakket, plunjerset



De nVent CADDY Speed Link Light Pack-haspelset bevat een spoel met 150 meter kabel van 1mm, samen met 100 onopvallende kabelklemmen. Dankzij de slimme verpakking kunnen aannemers de benodigde draadlengte uittrekken en afsnijden zonder de haspel uit de doos te hoeven halen, waardoor het een ideale oplossing binnen handbereik is voor iedere elektricien. De kabelklem heeft een esthetische gepolijste afwerking en een nominale belasting van 10 kilogram, ideaal voor het ondersteunen en beveiligen van verlichtingstoestellen en bewegwijzering.

KENMERKEN

De set omvat een haspel met nVent CADDY Speed Link-staalkabel en nVent CADDY Speed Link CLP-kabelklemmen

Kabelhaspel en kabelklemmen zijn samen verpakt met het oog op een eenvoudiger transport naar de werkplek en minder benodigde voorraadruimte

Handige verpakking maakt het mogelijk om de gewenste kabellengte van de haspel te rollen en af te snijden, zonder hiervoor de haspel uit de doos hoeven halen

Ideaal voor werkzaamheden met variërende kabellengten

Stalen kabel van luchtvaart kwaliteit, samengesteld uit zeven bundels van zeven strengen

Unieke, sleutelloze ontgrendeling maakt bijstellen eenvoudig en snel

Onopvallende kabelklem minimaliseert de visuele impact

Het ontgrendelingssysteem is eenvoudig hanteerbaar, zelfs met handschoenen

De dubbele cilinder met vergrendeling in beide richtingen maakt instellen veel gemakkelijker

SPECIFICATIES

Catalogusnummer	Artikelnummer	Afwerking	Materiaal	Diameter staalkabel	Lengte	Aantal vergrendelingen
CLP1L500PACK	196095	Elektrolytisch verzinkt	Staal, Messing	1 mm	150m	100

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

