

nVent CADDY Speed Link lichtpakket met wiganker



Het nVent CADDY Speed Link Light Pack met wiganker bevat een voorgemeten lengte (1m en 2m) van 1mm staalkabel met vastgeklonken wiganker in combinatie met een onopvallende kabelklem. Aannemers kunnen het snel en veilig aan het betonnen plafond monteren om verlichtingstoestellen en bewegwijzering te ondersteunen en te bevestigen.

KENMERKEN

Het volledige systeem omvat draad, een kabelklem en een wiganker van fischerwerke GmbH & Co. KG

Kan snel en eenvoudig worden bevestigd in gescheurd en niet-gescheurd beton

Geen speciaal gereedschap nodig

ETA 06/0175 approval available from fischerwerke GmbH & Co. KG

Veiligheidsfactor statische belasting: 5:01 uur
Afwerking: Elektrolytisch verzinkt
Materiaal: Staal;Messing

SPECIFICATIES


Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Diameter staalkabel	Lengte staalkabel	Lengte (L)	Hoogte (H)	Breedte (W)
CLP1L1WA6	196093	1 mm	1m	54mm	17 mm	12.5 mm
CLP1L2WA6	196094	1 mm	2m	54mm	17 mm	12.5 mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Dikte (T)	Hoek (a)	Statische belasting
CLP1L1WA6	196093	6.5 mm	60 °	100N
CLP1L2WA6	196094	6.5 mm	60 °	100N

Diameter boorijzer: 6mm
Diepte boorgat: 31mm
Inbeddiepte: 25 mm Min



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

