

nVent CADDY Speed Link SLK met hoekbeugel



KENMERKEN

Een compleet systeem, inclusief kabel, kabelklem en voorgemonteerde montagebeugel

Ideaal voor bevestiging aan beton, staal of houten oppervlakken

Een eenvoudig alternatief voor stalen kettingen en aanverwant montage materiaal

Materiaal:	Staal;Zinklegering;Polypropyleen
Afwerking:	Elektrolytisch verzinkt
Veiligheidsfactor statische belasting:	5:01 uur
Voldoet aan:	SMACNA HVAC-DCS



SPECIFICATIES


Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Diameter staalkabel	Lengte staalkabel	A	Gatgrootte (HS)	Hoogte (H)
SLK15L1AB	196500	1.5 mm	1m	22.6 mm	7.1 mm	55 mm
SLK15L2AB	196501	1.5 mm	2m	22.6 mm	7.1 mm	55 mm
SLK15L3AB	196502	1.5 mm	3m	22.6 mm	7.1 mm	55 mm
SLK15L5AB	196503	1.5 mm	5m	22.6 mm	7.1 mm	55 mm
SLK2L2AB	196529	2 mm	2m	22.6 mm	7.1 mm	55 mm
SLK2L3AB	196530	2 mm	3m	22.6 mm	7.1 mm	55 mm
SLK2L5AB	196531	2 mm	5m	22.6 mm	7.1 mm	55 mm
SLK3L2AB	196713	3 mm	2m	22.6 mm	7.1 mm	62 mm
SLK3L5AB	196715	3 mm	5m	22.6 mm	7.1 mm	62 mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Breedte (W)	Dikte (T)	Hoek (a)	Statische belasting	Certificeringen
SLK15L1AB	196500	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N	cUL, UL, ITB
SLK15L2AB	196501	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N	cUL, UL, ITB
SLK15L3AB	196502	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N	cUL, UL, ITB
SLK15L5AB	196503	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N	ITB, cUL, UL
SLK2L2AB	196529	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N	ITB, cUL, UL
SLK2L3AB	196530	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N	cUL, ITB, UL
SLK2L5AB	196531	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N	UL, cUL, ITB
SLK3L2AB	196713	24 mm	16 mm	90 ° Max	890N	
SLK3L5AB	196715	24 mm	16 mm	90 ° Max	890N	

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

