

nVent CADDY Speed Link SLK met wisselen



KENMERKEN

Een compleet systeem, inclusief kabel, kabelklem en voorgemonteerd tuimelanker

Verankert zich in de montage gaten van een veelvoud van bouwelementen of apparaten

Ideaal voor het afhangen van verlichtingsarmaturen

Ook leverbaar in een Y configuratie


Materiaal:	Staal;Zinklegering;Polypropyleen
Afwerking:	Elektrolytisch verzinkt
Veiligheidsfactor statische belasting:	5:01 uur
Volgdoet aan:	SMACNA HVAC-DCS
Diameter staalkabel:	1.5 mm



SPECIFICATIES

Catalogusnummer	Artikelnummer	Lengte staalkabel	A	B	Statische belasting
SLK15L10T	196526	10m	39 mm	5 mm	195N
SLK15L1T	196521	1m	39 mm	5 mm	195N
SLK15L2T	196522	2m	39 mm	5 mm	195N
SLK15L2TR2	196644	2m	39 mm	5 mm	195N
SLK15L3T	196523	3m	39 mm	5 mm	195N
SLK15L5T	196524	5m	39 mm	5 mm	195N

Hoogte (H):	55 mm
Breedte (W):	19 mm
Dikte (T):	12.5 mm
Hoek (a):	90 ° Max



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

