

nVent CADDY Superfix 243 M8



KENMERKEN

Met handig sluitmechanisme

De kop van de sluitschroeven is voorzien van sleuf, kruis en zeskant

Categorie II geluidsreductie volgens DIN EN ISO 3822-1

Voldoet aan geluidsisolatie volgens DIN 4109

Voldoet aan de brandveiligheidseisen volgens DIN EN 13501-1 Klasse E

Materiaal: Staal;EPDM-SBR-rubber
Afwerking: Elektrolytisch verzinkt
Kleur: Zwart
Temperatuur: -50 to 110 °C



SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Buitendiameter (OD)	NB/DN	Staaftmaat (RS)	Breedte (W)	Dikte (T)
SXE019	400056	15 - 19 mm	10	M8	20 mm	1.5 mm
SXE023	400057	21 - 23 mm	15	M8	20 mm	1.5 mm
SXE028	400058	26 - 28 mm	20	M8	20 mm	1.5 mm
SXE035	400059	32 - 35 mm	25	M8	20 mm	1.5 mm
SXE043	400060	40 - 43 mm	32	M8	20 mm	1.5 mm
SXE052	400062	48 - 52 mm	40	M8	20 mm	1.5 mm
SXE058	589310	54 - 58 mm		M8	20 mm	2 mm
SXE061	589320	57 - 61 mm	50	M8	20 mm	2 mm
SXE014	400055	12 - 14 mm	8	M8	20 mm	1.5 mm


Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Schroefdiameter (Sc)	Schroeflengte (L)	Statische belasting
SXE019	400056	6	27mm	1000N
SXE023	400057	6	27mm	1000N
SXE028	400058	6	27mm	1000N
SXE035	400059	6	27mm	1000N
SXE043	400060	6	32mm	1000N
SXE052	400062	6	32mm	1300N
SXE058	589310	6	32mm	1300N
SXE061	589320	6	32mm	1300N
SXE014	400055	6	27mm	1000N

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Inlage is van EPDM-rubber.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

