

PEMSA-connector voor draadbundelbevestiging



KENMERKEN

Gebruiksvriendelijke, quick connect-eigenschappen

Geen extra hardware

Voldoet aan IEC 61537-norm voor (toegestane) belasting en aarding



SPECIFICATIES

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	A	B	C	Staafmaat
WBTGRDLUG	820740	Messing	25	22.5	20	6

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

