

PEMSA-beugel voor lade C van draadmand



KENMERKEN

Gebruiksvriendelijke, quick connect-eigenschappen

Ideaal voor plafond-, wand- en strutprofiel installaties

Zijdelingse toegang voor kabelinstallatie



Voldoet aan IEC 61537-norm voor (toegestane) belasting en aarding

Materiaal: Staal
Afwerking: Elektrolytisch verzinkt



SPECIFICATIES

Catalogusnummer	Artikelnummer	Lengte 1 (L1)	Lengte 2 (L2)	Breedte (W)	Hoogte (H)	Statische belasting
WBT100CBRKT	820310	137 mm	165 mm	54 mm	190 mm	327N
WBT150CBRKT	820320	137 mm	200 mm	54 mm	190 mm	353N
WBT200CBRKT	820330	137 mm	265 mm	54 mm	190 mm	284N
WBT300CBRKT	820340	137 mm	365 mm	54 mm	190 mm	245N
WBT400CBRKT	820350	137 mm	465 mm	54 mm	190 mm	177N



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

