

PEMSA-plafondsteun voor lichte toepassingen



KENMERKEN

Ideaal voor gootbreedtes tot 150 mm

Zijdelingse toegang voor kabelinstallatie

Snelle en veilige "click" installatie

Voldoet aan IEC 61537-norm voor (toegestane) belasting en aarding





SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Afwerking	Lengte 1 (L1)	Lengte 2 (L2)	Breedte (W)
WBT60COHBRKT	820300	Staal	Elektrolytisch verzinkt	80 mm	55.2 mm	45 mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Hoogte (H)	Gatgrootte (HS)	Statische belasting
WBT60COHBRKT	820300	152 mm	11 mm	147N



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

