


PEMSA Wire Basket Tray Rapide



De PEMS draadkabelgoot vormt de ruggengraat van het PEMS draagkabelgoot systeem. Hoogtechnologisch eigenschappen dragen bij aan een veilige installatie die voldoet aan de bedrijfstak-richtlijnen en normen voor kabels met een hoge doorvoersnelheid. Het slimme ontwerp laat de installateur toe om de efficiëntie in het veld te optimaliseren dankzij de Rejiband Rapide geïntegreerde koppeling.

KENMERKEN

Biedt optimale ondersteuning voor laagspannings- en gegevenskabels met een hoge doorvoersnelheid

Innovatief Rejiband Rapide-installatiesysteem

Voldoet aan IEC 61537-norm voor (toegestane) belasting en aarding

Ontwerp en lay-out diensten, inclusief seismisch

Materiaal: Koolstofstaal
Afwerking: Elektrolytisch verzinkt



SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Lengte (L)	Hoogte (H)	Breedte (W)	A	Gewicht eenheid
WBT100X100QBG	823015	3000mm	100 mm	100 mm	32 mm	3.27 kg
WBT100X100QEG	823014	3000mm	100 mm	100 mm	32 mm	3.27 kg
WBT100X150QBG	823025	3000mm	100 mm	150 mm	32 mm	3.45 kg
WBT100X150QEG	823024	3000mm	100 mm	150 mm	32 mm	3.45 kg
WBT100X200QBG	823035	3000mm	100 mm	200 mm	32 mm	4.14 kg
WBT100X200QEG	823034	3000mm	100 mm	200 mm	32 mm	4.14 kg
WBT100X300QBG	823045	3000mm	100 mm	300 mm	32 mm	6.15 kg
WBT100X300QEG	823044	3000mm	100 mm	300 mm	32 mm	6.15 kg
WBT100X400QBG	823055	3000mm	100 mm	400 mm	32 mm	7.23 kg
WBT100X400QEG	823054	3000mm	100 mm	400 mm	32 mm	7.23 kg
WBT100X450QBG	823085	3000mm	100 mm	450 mm	32 mm	7.44 kg

Catalogusnummer	Artikelnummer	Lengte (L)	Hoogte (H)	Breedte (W)	A	Gewicht eenheid
WBT100X450QEG	823084	3000mm	100 mm	450 mm	32 mm	7.44 kg
WBT100X500QBG	823065	3000mm	100 mm	500 mm	32 mm	8.34 kg
WBT100X500QEG	823064	3000mm	100 mm	500 mm	32 mm	8.34 kg
WBT100X600QBG	823075	3000mm	100 mm	600 mm	32 mm	9.42 kg
WBT100X600QEG	823074	3000mm	100 mm	600 mm	32 mm	9.42 kg
WBT60X100QBG	820015	3000mm	60 mm	100 mm	32 mm	2.43 kg
WBT60X100QEG	820014	3000mm	60 mm	100 mm	32 mm	2.43 kg
WBT60X150QBG	820025	3000mm	60 mm	150 mm	32 mm	2.6 kg
WBT60X150QEG	820024	3000mm	60 mm	150 mm	32 mm	2.6 kg

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Lengte (L)	Hoogte (H)	Breedte (W)	A	Gewicht eenheid
WBT60X200QBG	820035	3000mm	60 mm	200 mm	32 mm	3.33 kg
WBT60X200QEG	820034	3000mm	60 mm	200 mm	32 mm	3.33 kg
WBT60X300QBG	820045	3000mm	60 mm	300 mm	32 mm	5.13 kg
WBT60X300QEG	820044	3000mm	60 mm	300 mm	32 mm	5.13 kg
WBT60X400QBG	820055	3000mm	60 mm	400 mm	32 mm	6.21 kg
WBT60X400QEG	820054	3000mm	60 mm	400 mm	32 mm	6.21 kg
WBT60X450QBG	820085	3000mm	60 mm	450 mm	32 mm	6.39 kg
WBT60X450QEG	820084	3000mm	60 mm	450 mm	32 mm	6.39 kg
WBT60X500QBG	820065	3000mm	60 mm	500 mm	32 mm	7.35 kg
WBT60X500QEG	820064	3000mm	60 mm	500 mm	32 mm	7.35 kg
WBT60X600QBG	820079	3000mm	60 mm	600 mm	32 mm	8.43 kg
WBT60X600QEG	820078	3000mm	60 mm	600 mm	32 mm	8.43 kg
WBT60X60QBG	820005	3000mm	60 mm	60 mm	32 mm	0.56 kg
WBT60X60QEG	820004	3000mm	60 mm	60 mm	32 mm	0.56 kg



Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Kleur	Certificeringen
WBT100X100QBG	823015	Zwart	CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB Q, UKCA, CADDY EU WBT
WBT100X100QEG	823014	Grijs	ANOR EU WTB Q, UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT100X150QBG	823025	Zwart	ANOR EU WTB Q, UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT100X150QEG	823024	Grijs	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB Q
WBT100X200QBG	823035	Zwart	UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB Q, CE, CADDY EU WBT
WBT100X200QEG	823034	Grijs	ANOR EU WTB Q, CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT100X300QBG	823045	Zwart	CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB Q, UKCA, CADDY EU WBT

Catalogusnummer	Artikelnummer	Kleur	Certificeringen
WBT100X300QEG	823044	Grijs	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB Q
WBT100X400QBG	823055	Zwart	ANOR EU WTB Q, CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT100X400QEG	823054	Grijs	CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB Q, UKCA, CADDY EU WBT
WBT100X450QBG	823085	Zwart	UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB Q, CE, CADDY EU WBT
WBT100X450QEG	823084	Grijs	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB Q
WBT100X500QBG	823065	Zwart	ANOR EU WTB Q, CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT100X500QEG	823064	Grijs	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB Q
WBT100X600QBG	823075	Zwart	ANOR EU WTB Q, CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT100X600QEG	823074	Grijs	CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB Q, UKCA, CADDY EU WBT
WBT60X100QBG	820015	Zwart	ANOR EU WTB Q, CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT60X100QEG	820014	Grijs	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB Q
WBT60X150QBG	820025	Zwart	UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB Q, CE, CADDY EU WBT
WBT60X150QEG	820024	Grijs	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB Q

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Kleur	Certificeringen
WBT60X200QBG	820035	Zwart	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB Q
WBT60X200QEG	820034	Grijs	CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB Q, UKCA, CADDY EU WBT
WBT60X300QBG	820045	Zwart	UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB Q, CE, CADDY EU WBT
WBT60X300QEG	820044	Grijs	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB Q
WBT60X400QBG	820055	Zwart	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB Q
WBT60X400QEG	820054	Grijs	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB Q
WBT60X450QBG	820085	Zwart	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB Q
WBT60X450QEG	820084	Grijs	CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB Q, UKCA, CADDY EU WBT
WBT60X500QBG	820065	Zwart	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB Q
WBT60X500QEG	820064	Grijs	CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB Q, UKCA, CADDY EU WBT
WBT60X600QBG	820079	Zwart	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB Q
WBT60X600QEG	820078	Grijs	ANOR EU WTB Q, CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT60X60QBG	820005	Zwart	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB Q
WBT60X60QEG	820004	Grijs	



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

