


Insteekplaat voor beton



KENMERKEN

Voor installatie van kunststof elektriciteitsbuisclommen en klemmen in beton

Gereedschapsloze montage na het boren van het gat in het beton

Geslaagd voor de gloeiende/hetendraadtest bij 650°C volgens EN 60695-2


Kan ook worden gebruikt om kabelbundels te bevestigen in beton of stenen muren met behulp van kabelbinders

Halogeenvrij

UV bestendig

UV bestendig

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

