

# SIT CLIM geïsoleerde pijpklem met rubberen uiteinden



## KENMERKEN

Voorgemonteerde stalen leidingklem met twee schroeven

Brandclassificatie B2 volgens DIN 4102-1

Brandclassificatie M1 volgens NFP 92-501

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| <b>Materiaal:</b>       | Staal;Polyisocyanuraat  |
| <b>Afwerking:</b>       | Elektrolytisch verzinkt |
| <b>Dichtheid:</b>       | 80 kg/m³                |
| <b>Druksterkte:</b>     | 520 kPa @ 23 °C         |
| <b>Warmtegeleiding:</b> | 0.03 W/m-K @ 10 °C      |
| <b>Temperatuur:</b>     | -40 to 90 °C            |

## SPECIFICATIES



Table 1/2

| Catalogusnummer | Artikelnummer | Isolatie dikte | Buitendiameter (OD) | NB/DN | Staafmaat (RS) | B     |
|-----------------|---------------|----------------|---------------------|-------|----------------|-------|
| SCLI13I0010     | 580091        | 13 mm          | 10 mm               |       | M8, M10        | 50 mm |
| SCLI13I0012     | 580092        | 13 mm          | 12 mm               |       | M8, M10        | 50 mm |
| SCLI13I0016     | 580093        | 13 mm          | 15 mm               |       | M8, M10        | 50 mm |
| SCLI13I0018     | 580105        | 13 mm          | 18 mm               |       | M8, M10        | 50 mm |
| SCLI13I0022     | 580111        | 13 mm          | 22 mm               |       | M8, M10        | 50 mm |
| SCLI13I0027     | 580120        | 13 mm          | 27 mm               | 20    | M8, M10        | 50 mm |
| SCLI13I0028     | 580121        | 13 mm          | 28 mm               |       | M8, M10        | 50 mm |
| SCLI13I0034     | 580130        | 13 mm          | 34 mm               | 25    | M8, M10        | 50 mm |

| Catalogusnummer | Artikelnummer | Isolatie dikte | Buitendiameter (OD) | NB/DN | Stafmaat (RS) | B     |
|-----------------|---------------|----------------|---------------------|-------|---------------|-------|
| SCLI13I0035     | 580135        | 13 mm          | 35 mm               |       | M8, M10       | 50 mm |
| SCLI13I0042     | 580140        | 13 mm          | 42 mm               | 32    | M8, M10       | 50 mm |
| SCLI13I0049     | 580150        | 13 mm          | 49 mm               | 40    | M8, M10       | 50 mm |
| SCLI13I0054     | 580151        | 13 mm          | 54 mm               |       | M8, M10       | 50 mm |
| SCLI13I0060     | 580160        | 13 mm          | 60 mm               | 50    | M8, M10       | 50 mm |
| SCLI13I0076     | 581610        | 13 mm          | 76 mm               | 65    | M8, M10       | 50 mm |
| SCLI13I0089     | 581620        | 13 mm          | 89 mm               | 80    | M8, M10       | 50 mm |
| SCLI13I0108     | 581640        | 13 mm          | 108 mm              |       | M8, M10       | 50 mm |
| SCLI19I0010     | 580270        | 19 mm          | 10 mm               |       | M8, M10       | 50 mm |
| SCLI19I0012     | 580280        | 19 mm          | 12 mm               |       | M8, M10       | 50 mm |
| SCLI19I0016     | 580290        | 19 mm          | 15 mm               |       | M8, M10       | 50 mm |
| SCLI19I0018     | 580305        | 19 mm          | 18 mm               |       | M8, M10       | 50 mm |

Table 2/2

| Catalogusnummer | Artikelnummer | Isolatie dikte | Buitendiameter (OD) | NB/DN | Stafmaat (RS) | B     |
|-----------------|---------------|----------------|---------------------|-------|---------------|-------|
| SCLI19I0021     | 580310        | 19 mm          | 21 mm               | 15    | M8, M10       | 50 mm |
| SCLI19I0022     | 580311        | 19 mm          | 22 mm               |       | M8, M10       | 50 mm |
| SCLI19I0027     | 580320        | 19 mm          | 27 mm               | 20    | M8, M10       | 50 mm |
| SCLI19I0028     | 580321        | 19 mm          | 28 mm               |       | M8, M10       | 50 mm |
| SCLI19I0034     | 580330        | 19 mm          | 34 mm               | 25    | M8, M10       | 50 mm |
| SCLI19I0035     | 580335        | 19 mm          | 35 mm               |       | M8, M10       | 50 mm |
| SCLI19I0042     | 580340        | 19 mm          | 42 mm               | 32    | M8, M10       | 50 mm |
| SCLI19I0049     | 580350        | 19 mm          | 49 mm               | 40    | M8, M10       | 50 mm |
| SCLI19I0054     | 580351        | 19 mm          | 54 mm               |       | M8, M10       | 50 mm |
| SCLI19I0060     | 580360        | 19 mm          | 60 mm               | 50    | M8, M10       | 50 mm |
| SCLI19I0076     | 581670        | 19 mm          | 76 mm               | 65    | M8, M10       | 50 mm |
| SCLI19I0089     | 581680        | 19 mm          | 89 mm               | 80    | M8, M10       | 50 mm |
| SCLI19I0108     | 581700        | 19 mm          | 108 mm              |       | M8, M10       | 50 mm |
| SCLI19I0114     | 581710        | 19 mm          | 114 mm              | 100   | M8, M10       | 50 mm |
| SCLI19I0139     | 581725        | 19 mm          | 139.7 mm            | 125   | M8, M10       | 50 mm |
| SCLI19I0168     | 581735        | 19 mm          | 168.3 mm            | 150   | M8, M10       | 50 mm |



## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

### Noord-Amerika

+1.800.753.9221  
optie 1 – Klantenservice  
optie 2 – Technische  
ondersteuning

### Europa

Nederland:  
+31 800-0200135  
Frankrijk:  
+33 800 901 793

### Europa

Duitsland:  
800 1890272  
andere landen:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500

