


# SNSW-flensmoer



## KENMERKEN

Ideaal voor retrofit-projecten, zoals trapeze installaties, waarbij demontage van het draagsysteem niet gewenst is

Gebruik als draadstopper bij het installeren van nVent CADDY Rod Lock-assemblages

Kan eenvoudig worden geïnstalleerd, verwijderd en verplaatst naar elke gewenste locatie op de draadstang

Kant-en-klaar voor gebruik uit de verpakking en zonder noodzaak tot het gebruik van meerdere onderdelen aan standaard materialen

Werkt als een combinatie van een zeskantmoer en een platte sluitring

De sluitring is breed genoeg voor gebruik met standaard strut montage profielen

## SPECIFICATIES

Table 1/2

| Catalogusnummer | Artikelnummer | Materiaal | Afwerking               | Veiligheidsfactor statische belasting | Staaftmaat (RS) | Diameter (Ø) |
|-----------------|---------------|-----------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------|
| SNSWM10         | 390102        | Staal     | Elektrolytisch verzinkt | 3:01                                  | 10              | 42.4 mm      |



Table 2/2

| Catalogusnummer | Artikelnummer | Hoogte (H) | Sleutelmaat | Flensdikte (FT) | Statische belasting |
|-----------------|---------------|------------|-------------|-----------------|---------------------|
| SNSWM10         | 390102        | 20mm       | 20 mm       | 6.5 mm          | 1557N               |

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Uitsluitend voor gebruik met normale en met elektrolytisch verzinkte bevestigingselementen.

## DIAGRAMMEN



## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

### Noord-Amerika

+1.800.753.9221  
optie 1 – Klantenservice  
optie 2 – Technische  
ondersteuning

### Europa

Nederland:  
+31 800-0200135  
Frankrijk:  
+33 800 901 793

### Europa

Duitsland:  
800 1890272  
andere landen:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

