


Speedway kabelladder



De SPEEDWAY Kabelladder is de ruggegraat van het SPEEDWAY Kabelladdersysteem. Speciaal hiervoor ontwikkelde onderdelen zorgen voor een veilige installatie die voldoet aan de industrie eisen en normen voor hoogwaardige kabels. De kabelladder is ontworpen om overbruggingen efficiënt op te lossen met behulp van de SPEEDLOK geïntegreerde koppelingssystemen.

KENMERKEN

Biedt optimale ondersteuning voor laagspannings- en gegevenskabels met een hoge doorvoersnelheid

Eenvoudige kabelladder overgangstukken, uitgerust met het innovatieve, geïntegreerde SPEEDLOK koppelsysteem

Omgezette boorden beschermen de kabels tijdens installatie

Zijwanden van de kabelladder zijn voorzien van een continue gatenpatroon om boren te vermijden tijdens het inpassen van ingekorte stukken

Voldoet aan IEC 61537-norm voor (toegestane) belasting en aarding

Ontwerp en lay-out diensten, inclusief seismisch

Afwerking: Thermisch verzinkt

Materiaal: Staal




SPECIFICATIES

Catalogusnummer	Artikelnummer	Breedte (W)	Hoogte (H)	A	B
CL110X750HD	840040	750 mm	110 mm	25 mm	85 mm
CL110X900HD	840050	900 mm	110 mm	25 mm	85 mm
CL110X150HD	840000	150 mm	110 mm	25 mm	85 mm
CL110X600HD	840030	600 mm	110 mm	25 mm	85 mm

Catalogusnummer	Artikelnummer	Breedte (W)	Hoogte (H)	A	B
CL110X450HD	840020	450 mm	110 mm	25 mm	85 mm
CL110X300HD	840010	300 mm	110 mm	25 mm	85 mm

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

