


Speedway kabelladder in riser, 45°



KENMERKEN

Kant-en-klaar verticaal bochtstuk 45° (stijgstuk)

Biedt optimale ondersteuning voor laagspannings- en gegevenskabels met een hoge doorvoersnelheid

Innovatieve, geïntegreerde SPEEDLOK koppelsysteem

Omgezette boorden beschermen de kabels tijdens installatie

Zijwanden van de kabelladder zijn voorzien van een continue gatenpatroon om boren te vermijden tijdens het inpassen van ingekorte stukken

Voldoet aan IEC 61537-norm voor (toegestane) belasting en aarding

Ontwerp en lay-out diensten, inclusief seismisch

Materiaal: Staal
Afwerking: Thermisch verzinkt





SPECIFICATIES

Catalogusnummer	Artikelnummer	Breedte (W)	Hoek (a)	A	B	C	D
CL110X150IR45HD	840300	150 mm	45 °	286 mm	193 mm	290 mm	80 mm
CL110X300IR45HD	840310	300 mm	45 °	286 mm	193 mm	290 mm	80 mm
CL110X450IR45HD	840320	450 mm	45 °	286 mm	193 mm	290 mm	80 mm

Catalogusnummer	Artikelnummer	Breedte (W)	Hoek (a)	A	B	C	D
CL110X600IR45HD	840330	600 mm	45 °	286 mm	193 mm	290 mm	80 mm
CL110X750IR45HD	840340	750 mm	45 °	286 mm	193 mm	290 mm	80 mm
CL110X900IR45HD	840350	900 mm	45 °	286 mm	193 mm	290 mm	80 mm

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

