


Onderlegging met vierkant kanaal

KENMERKEN

Gebruikt om voorwerpen vast te zetten op nVent CADDY Eristrut profielen




SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Afwerking	Gatgrootte (HS)	A	B
ZE100S6	388710	Roestvrij staal 316 (EN 1.4401)		11 mm	40 mm	40 mm
ZE100	313000	Staal	Thermisch verzinkt	13 mm	40 mm	40 mm
ZE100	387500	Staal	Thermisch verzinkt	13 mm	40 mm	40 mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Dikte (T)	Schroef inbegrepen	Schroefdiameter (Sc)	Schroeflengte (L)
ZE100S6	388710	4 mm	Nee		
ZE100	313000	6 mm	Ja	10	25mm
ZE100	387500	6 mm	Nee		



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

