

Klem met veerpoot met u-bout



KENMERKEN

Compleet met U-bout en moeren

Vereist installatie per paar

SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Afwerking	Type draagprofiel	Staaftmaat (RS)	Flensdikte (FT)
ZTA601HD	387701	Staal	Thermisch verzinkt	A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm), CC (41 x 41 mm)	10	18 mm Max
ZTA601S6	387710	Roestvrij staal 316 (EN 1.4401)		A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm), CC (41 x 41 mm)	10	18 mm Max
ZTA602HD	388006	Staal	Thermisch verzinkt	A (41 x 41 mm), AA (83 x 41 mm), D (62 x 41 mm), E (83 x 41 mm)	10	18 mm Max
ZTA603HD	388066	Staal	Thermisch verzinkt	DD (124 x 41 mm)	10	18 mm Max



Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Breedte (W)	Dikte (T)	A	B	C	Statische belasting
ZTA601HD	387701	80 mm	6 mm	24 mm	45 mm	95 mm	5000N
ZTA601S6	387710	80 mm	6 mm	24 mm	45 mm	110 mm	5000N
ZTA602HD	388006	80 mm	6 mm	24 mm	45 mm	140 mm	5000N
ZTA603HD	388066	80 mm	6 mm	24 mm	45 mm	180 mm	5000N

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Statische last is gebaseerd op één paar balkklemmen voor strut montageprofielen.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

