

TBHKM trapeziumvormige vloerhanger met vaste moer



KENMERKEN

Er zijn een aparte kruiskopbout en moer nodig

Gebruik TDHP-perforatiegereedschap om gat in plaat te stansen

Materiaal: Staal
Afwerking: Elektrolytisch verzinkt





SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Staafmaat (RS)	A	B	C	Dikte (T)
TBHKM10	597583	10	97 mm	91.5 mm	25 mm	2.5 mm
TBHKM8	597582	8	97 mm	91.5 mm	25 mm	2.5 mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Gatgrootte 1 (HS1)	Gatgrootte 2 (HS2)	Certificeringen
TBHKM10	597583	10.5 mm	5 mm	FM Approved, Pipe Hanger Components, VdS G4060082, ITB
TBHKM8	597582	10.5 mm	5 mm	VdS G4060082, ITB



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

