

TBHS buigbare ronde kanaalbevestiging met geluidsreductie, V-vorm

KENMERKEN

Inclusief gaten voor klinknagelverbinding





SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Afwerking	Gatgrootte 1 (HS1)	Gatgrootte 2 (HS2)	Gatgrootte 3 (HS3)
TBHS	597575	Staal, EPDM-SBR-rubber	Elektrolytisch verzinkt	8.4 mm	8.5 mm	4.2mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Hoogte (H)	Breedte (W)	Dikte (T)	X
TBHS	597575	95 mm	40 mm	2 mm	8.5 x 20 mm



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

