

Telescopische veerpoot vervangen, Retrofit



KENMERKEN

Open sleufgaten laten, met behulp van vier nVent CADDY SN moeren, een montage op draadeinden tussen twee bestaande trapeze steunen toe. Op deze manier vermijden we omslagtige de-montage en montage

Instelbaar tot de gewenste lengte, waarna het mechanisme kan vastgeklemd worden doormiddel van een verenstalen drukclip

Het profiel respecteert de basis afmetingen van strut profiel, waardoor strut koppelstukken en beugels over de ganse breedte tussen de draadeinden ingezet kunnen worden

Een ingestanste meetlat maakt meteen duidelijk welke de afstand is, in centimer of in inch, tussen de twee draadeinden

Is geschikt voor zes (met water gevulde) leidingen van 2" (DN50) mits ondersteuning elke 3 m, of voor kabelgoot van 450 mm

Leidingen kunnen zowel bovenop als onder het profiel bevestigd worden, waardoor rug-rug gelaste strut profielen overbodig zijn

Leidingen kunnen meteen bovenop het profiel bevestigd worden en maken bijgevolg de TSR uitermate geschikt voor installaties met beperkt beschikbare ruimte

SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Afwerking	Staaftmaat (RS)	Dikte (T)	A
TSR1220R	366594	Staal	Voorgegalvaniseerd	10	1 mm	318 - 508 mm


Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	B	C	D	E	Statische belasting 1 (F1)	Statische belasting 2 (F2)
TSR1220R	366594	356 - 546 mm	41 mm	22.2 mm	35 mm	1330N	880N

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Statische belasting 1 vertegenwoordigt een verdeelde belasting voor installaties van 12" - 20" (300 - 500 mm) en een puntbelasting voor installaties van 12" - 16" (300 - 400 mm). Statische belasting 2 vertegenwoordigt een puntbelasting voor installaties van 16" - 20" (400 - 500 mm).

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

