


Uniklip variabele riser



KENMERKEN

Snelle en eenvoudige oplossing voor verticale richtingswijzigingen

Biedt optimale ondersteuning voor laagspannings- en gegevenskabels met een hoge doorvoersnelheid

Innovatief UNIKLIP installatiesysteem voor tot drie maal snellere montage

Voldoet aan IEC 61537-norm voor (toegestane) belasting en aarding

Onnodig kabelgoten in te korten of aan te passen op de werkvloer; een verloopstuk inpassen en klaar om verder te gaan

Elimineert het veiligheidsrisico van inkorten op de werkvloer



Gereedschapsvrije, geïntegreerde koppelingen met Uniklip

Materiaal: Staal
Afwerking: Voorgegalvaniseerd



SPECIFICATIES

Catalogusnummer	Artikelnummer	Breedte (W)	Hoogte (H)	Hoek (a)	A	B	C
PCT50X050VR90	850200	50 mm	437 mm	90 ° Max	296 mm	49 mm	91 mm
PCT50X075VR90	850210	75 mm	437 mm	90 ° Max	296 mm	49 mm	91 mm
PCT50X100VR90	850220	100 mm	437 mm	90 ° Max	296 mm	49 mm	91 mm
PCT50X150VR90	850230	150 mm	437 mm	90 ° Max	296 mm	49 mm	91 mm
PCT50X225VR90	850240	225 mm	437 mm	90 ° Max	296 mm	49 mm	91 mm
PCT50X300VR90	850250	300 mm	437 mm	90 ° Max	296 mm	49 mm	91 mm
PCT50X450VR90	850260	450 mm	437 mm	90 ° Max	296 mm	49 mm	91 mm
PCT50X500VR90	850270	500 mm	437 mm	90 ° Max	296 mm	49 mm	91 mm
PCT50X600VR90	850280	600 mm	437 mm	90 ° Max	296 mm	49 mm	91 mm



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

