

# Universele veiligheidsklem

## KENMERKEN

Bevestigt kabel met structuur

Geschikt voor installaties conform CEN/TS 17551:2021



**Materiaal:** Staal  
**Afwerking:** Elektrolytisch verzinkt



## SPECIFICATIES

| Catalogusnummer | Artikelnummer | Steunafmeting | Gatgrootte (HS) | Dikte (T) | UL gecertificeerde belasting |
|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------|------------------------------|
| CSBURC12        | 402199        | #12, #18, #36 | 14 mm           | 4.27 mm   | 3430N                        |
| CSBURC38        | 402198        | #12, #18, #36 | 11 mm           | 4.27 mm   | 3430N                        |
| CSBURC58        | 402200        | #12, #18, #36 | 17 mm           | 4.27 mm   | 3430N                        |


## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Steunelement wordt niet meegeleverd.

Bevestig met het middelste gat aan de structuur. Trek de kabel door de gaten in de gebogen lipjes en fels vast.

| Draagvermogen naar UL |                |                      |
|-----------------------|----------------|----------------------|
| Onderdeelnummer       | Diagonaalsteun | Toegestane belasting |
| CSBURC38              | CSB12CBL       | 1859 N               |
|                       | CSB18CBL       | 3434 N               |
|                       | CSB36CBL       | 8492 N               |
| CSBURC12              | CSB12CBL       | 1859 N               |
|                       | CSB18CBL       | 3434 N               |
|                       | CSB36CBL       | 8492 N               |
| CSBURC58              | CSB12CBL       | 1859 N               |
|                       | CSB18CBL       | 3434 N               |
|                       | CSB36CBL       | 8492 N               |

## DIAGRAMMEN



## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

#### Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische  
ondersteuning

#### Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

#### Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

#### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

