

Wire Basket Tray Cover



The nVent CADDY Wire Basket Tray Cover provides dependable top-side protection for high-performance cables installed in continuous pathways. Featuring a tool-free, snap-on design with integrated indents that lock securely over the top tray wires, the Cover installs in seconds—no screwdriver, no additional hardware.

Designed to conform with the nVent CADDY Wire Basket Tray, its steel construction helps safeguard critical systems in demanding environments—such as data centers—while supporting a clean, consistent and fast installation.

KENMERKEN

Tool-free, snap-on installation locks securely without additional hardware

Solid steel construction helps prevent dust and debris from falling onto cables

Designed to fit over nVent CADDY Wire Basket Tray

SPECIFICATIES

Catalogusnummer	Materiaal	Afwerking	Kleur
COVER12	Staal	Voorgegalvaniseerd	
COVER12BA	Staal	Voorgegalvaniseerd	Zwart
COVER12S4	Roestvrij staal 304		
COVER18	Staal	Voorgegalvaniseerd	
COVER18BA	Staal	Voorgegalvaniseerd	Zwart
COVER18S4	Roestvrij staal 304		
COVER2	Staal	Voorgegalvaniseerd	
COVER24	Staal	Voorgegalvaniseerd	
COVER24BA	Staal	Voorgegalvaniseerd	Zwart
COVER2BA	Staal	Voorgegalvaniseerd	Zwart
COVER2S4	Roestvrij staal 304		
COVER4	Staal	Voorgegalvaniseerd	
COVER4BA	Staal	Voorgegalvaniseerd	Zwart

Catalogusnummer	Materiaal	Afwerking	Kleur
COVER4S4	Roestvrij staal 304		
COVER6	Staal	Voorgegalvaniseerd	
COVER6BA	Staal	Voorgegalvaniseerd	Zwart
COVER8	Staal	Voorgegalvaniseerd	
COVER8BA	Staal	Voorgegalvaniseerd	Zwart
COVER8S4	Roestvrij staal 304		

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
 optie 1 – Klantenservice
 optie 2 – Technische
 ondersteuning

Europa

Nederland:
 +31 800-0200135
 Frankrijk:
 +33 800 901 793

Europa

Duitsland:
 800 1890272
 andere landen:
 +31 13 5835404

APAC

Shanghai:
 + 86 21 2412 1618/19
 Sydney:
 +61 2 9751 8500

