

Wire Basket Tray L Bracket



The nVent CADDY Wire Basket Tray L Bracket delivers a clean, space-efficient solution for supporting wire basket trays in data application environments. Unlike multi-tier or ceiling-mounted supports, the L Bracket is optimized for single-plane, wall-mounted runs, making it ideal for installations where floor space is limited or ceiling access is restricted.

Its low-profile design simplifies installation without compromising strength. The bracket's side-load access allows for seamless cable placement, even in retrofit scenarios. At nVent CADDY, we are committed to providing you with innovative product offerings that empower you and solve your problems, not matter how complex.

KENMERKEN

Easy-to-use quick connect feature

Designed to be used with the nVent CADDY Wire Basket Tray Washer Support and nVent CADDY Wire Basket Tray Ground Splice


Utilize with the nVent CADDY Wire Basket Tray C Bracket for multi-tier cable tray runs

Materiaal: Staal
Afwerking: Elektrolytisch verzinkt



SPECIFICATIES

Catalogusnummer	Kleur	Hoogte (H)	Breedte (W)	Lengte (L)	Gatgrootte (HS)	Gewicht eenheid
WBTLBRKT12		127 mm	41.4 mm	350.52mm	7.16 mm	0.712 kg
WBTLBRKT12BA	Zwart	127 mm	41.4 mm	198.12mm	7.16 mm	0.712 kg
WBTLBRKT4		127 mm	41.4 mm	96.52mm	7.16 mm	0.395 kg
WBTLBRKT4BA	Zwart	127 mm	41.4 mm	452.12mm	7.16 mm	0.395 kg
WBTLBRKT6		127 mm	41.4 mm	452.12mm	7.16 mm	0.476 kg
WBTLBRKT6BA	Zwart	127 mm	41.4 mm	502.92mm	7.16 mm	0.476 kg
WBTLBRKT8		127 mm	41.4 mm	553.72mm	7.16 mm	0.553 kg
WBTLBRKT8BA	Zwart	127 mm	41.4 mm	553.72mm	7.16 mm	0.553 kg



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

