


Wire Basket Tray Polymer Insert



The nVent CADDY Wire Basket Tray Polymer Insert utilizes a flame-retardant polymer to envelop the entire tray- providing bottom, side and cover protection. Available options include a flat bottom or a prescored version to the tray depth for coverage of the bottom and sides.

KENMERKEN

Standard black finish for use with divider posts

Polymer insert rolls into the tray bottom

Multiple color options to coordinate with cable tray selection


Kleur: Zwart
Materiaal: Polymeer

SPECIFICATIES

Catalogusnummer	Hoogte (H)	Breedte (W)	Lengte (L)	Inclusief zijkanten	Gewicht eenheid
WBTFORM06BA		143 mm	3048mm	Nee	0.03 kg
WBTFORM08BA		193.8 mm	3048mm	Nee	0.04 kg
WBTFORM12BA		295.4 mm	3048mm	Nee	0.06 kg
WBTFORM18BA		447.8 mm	3048mm	Nee	0.09 kg
WBTFORM24BA		600.2 mm	3048mm	Nee	0.12 kg
WBTFORM2X12BA	50.8 mm	295.4 mm	3048mm	Ja	0.08 kg
WBTFORM2X18BA	50.8 mm	447.8 mm	3048mm	Ja	0.11 kg
WBTFORM2X24BA	50.8 mm	600.2 mm	3048mm	Ja	0.14 kg
WBTFORM2X4BA	50.8 mm	92.2 mm	3048mm	Ja	0.04 kg
WBTFORM2X6BA	50.8 mm	143 mm	3048mm	Ja	0.05 kg
WBTFORM2X8BA	50.8 mm	193.8 mm	3048mm	Ja	0.06 kg
WBTFORM4X12BA	101.6 mm	295.4 mm	3048mm	Ja	0.1 kg
WBTFORM4X16BA	101.6 mm	397 mm	3048mm	Ja	0.12 kg
WBTFORM4X18BA	101.6 mm	447.8 mm	3048mm	Ja	0.13 kg
WBTFORM4X24BA	101.6 mm	600.2 mm	3048mm	Ja	0.16 kg
WBTFORM4X4BA	101.6 mm	92.2 mm	3048mm	Ja	0.06 kg

Catalogusnummer	Hoogte (H)	Breedte (W)	Lengte (L)	Inclusief zijkanten	Gewicht eenheid
WBTFORM4X6BA	101.6 mm	143 mm	3048mm	Ja	0.07 kg
WBTFORM6X12BA	152.4 mm	295.4 mm	3048mm	Ja	0.12 kg
WBTFORM6X18BA	152.4 mm	447.8 mm	3048mm	Ja	0.16 kg
WBTFORM6X24BA	152.4 mm	600.2 mm	3048mm	Ja	0.18 kg

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

