

Digital Lightning Event Counter



KENMERKEN

Registreert het aantal blikseminslagen het tijdstip en de datum hiervan, zodat die tijdens een inspectie kunnen worden overgenomen

Inclusief montagebeugels voor gebruik in combinatie met nVent ERICO Ericore, ISO nV, blanke getwijnde geleiders of lint

Inclusief verwisselbare CR17335 lithium 3V-batterij

Levensduur van de accu tot vijf jaar


SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Materiaal	Classificatie behuizing	Tripdrempel	Diepte (D)	Hoogte (H)	Breedte (W)
LECV	Polycarbonaat	IP 65, NEMA®-4	1 - 100 kA 8/20 µs	42mm	141 mm	91 mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Temperatuur	Gewicht eenheid	Voldoet aan
LECV	-40 to 80 °C	0.36 kg	EN IEC 62561-6



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle nVent-merken en -logo's zijn eigendom van of in licentie gegeven door nVent Services GmbH of haar gelieerde ondernemingen. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. nVent behoudt zich het recht voor om specificaties zonder kennisgeving te wijzigen.

Dit document is door het systeem gegenereerd.