

Hekklem, één geleider



The nVent ERICO Fence Clamp, One Conductor provides a secure and reliable grounding and bonding connection point for fence posts and gate structures, which is crucial for protecting equipment and personnel from electrical hazards. Engineered for durability and long-term performance, this specific clamp for a single conductor ensures system integrity in various industrial, commercial, and utility applications. Its versatile design and corrosion-resistant materials offer a dependable solution, simplifying installation while providing a lasting, maintenance-friendly connection that upholds the safety and resilience of your grounding infrastructure.

KENMERKEN

Antidiefstalverschijning

Roestvrij staal hardware inbegrepen

Tinbedekking minimaliseert het risico op corrosie

De klem is geschikt voor de geleider zowel parallel als haaks op de pijp

Versatile design accepts the conductor placement either parallel or at right angles to the pipe or post

Materiaal: Brons;Roestvrij staal 304 (EN 1.4301)

Afwerking: Vertind

SPECIFICATIES


Catalogusnummer	Artikeln ummer	Grootte omheiningspa al, nominaal	Buitendiameter omheiningspaal, werkelijk (Ø)	Geleidergrootte	nVent ERICO Cu-Bond- geleider	Voldoet aan
FC074	198402	1 1/2"	48 mm	2/0 massief - 250 kcmil gevlochten, 50 mm ² gevlochten - 120 mm ² gevlochten		
FC075	198403	2"	60 mm	#4 massief - 2/0 gevlochten, 16 mm ² gevlochten - 70 mm ² gevlochten	CBSC8	IEC® 62561-1

Catalogusnummer	Artikeln ummer	Grootte omheiningspa al, nominaal	Buitendiameter omheiningspa al, werkelijk (Ø)	Geleidergrootte	nVent ERICO Cu-Bond- geleider	Voldoet aan
FC076	198404	2"	60 mm	2/0 massief - 250 kcmil gevlochten, 50 mm ² gevlochten - 120 mm ² gevlochten	CBSC10, CBSC13	IEC® 62561-1
FC082	198411	3 1/2"	102 mm	2/0 massief - 250 kcmil gevlochten, 50 mm ² gevlochten - 120 mm ² gevlochten		
FC078	198406	2 1/2"	73 mm	2/0 massief - 250 kcmil gevlochten, 16 mm ² gevlochten - 120 mm ² gevlochten		
FC079	198407	3"	89 mm	#4 massief - 2/0 gevlochten, 16 mm ² gevlochten - 70 mm ² gevlochten		

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

IEC-naleving is alleen geldig voor de vermelde verkoperde geleiders van nVent ERICO.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent

klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE