

Geslepen stangklem, stang naar geleider, roestvrij staal



KENMERKEN

Uniek gestanst ontwerp dat niet scheurt bij excessief aandraaimoment


Biedt een beter oppervlakcontactgebied voor verbeterde prestaties van de geleider

Compatibel met koperen, verkoperde, gegalvaniseerde, roestvrijstalen, wapeningsstalen en gewoon stalen aardingstangen en elektrodes



SPECIFICATIES

Catalogusnummer	Artikeln ummer	Materiaal	Aanhaalm oment (TQ)	Aardingsstan gdiameter, nominaal	Aardingsstan gdiameter, effectief (Ø)	Geleidergrootte	Sleutel maat
SP58	158185	Roestvrij staal 304 (EN 1.4301)	16.90 - 33.9 N·m	1/2" - 5/8"	12.7 - 15.9 mm	#10 gevlochten - #2 gevlochten, 6 mm ² gevlochten - 25 mm ² gevlochten	1/2"



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE