

nVent ERICO Ericore niet-afgesloten geleider



KENMERKEN

Kabel met lage inductie en lage impedantie, ontworpen om spanningsopbouw door bliksemimpulsen te minimaliseren

Meerdere geïsoleerde lagen van geleider reduceren de potentie van knippen aan de zijkant

Vereist beëindigingsset boven en onder

SPECIFICATIES

Table 1/3

Catalogusnummer	Artikelnummer	Lengte (L)	Lengte	Lengte (L)	Lengte	Capaciteit
ERICORE	701875	1m	1 m	1m	1 m	0.75 nF

Table 2/3

Catalogusnummer	Artikelnummer	Dwarsprofiel	Dwarsprofiel	Diameter (Ø)	Impedantie	Inductantie
ERICORE	701875	50mm ²	50mm ²	36 mm	12 Ω Max	37nH


Table 3/3

Catalogusnummer	Artikelnummer	Weerstand (Rdc)	Weerstand (Rimp)	Gewicht eenheid
ERICORE	701875	0.5mΩ·m	6mΩ·m	1.18 kg

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Raadpleeg de technische ondersteuning van nVent ERICO of de installatiehandleiding voor informatie over de maximaal toegestane lengten.

Inductie en capacitieve weerstand zijn per meter.



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE