

nVent-kabelconnector voor inlegvergrendeling



De nVent ERICO kabelschroefnippel met breekbout is voorzien van een innovatieve, sabotagebestendige oplossing om overal op nieuwe of bestaande aardingsnetwerken onomkeerbare parallele aansluitingen in te voegen. Deze snelle, onderhoudsarme optie verhoogt het gemak en vereenvoudigt de installatie met de afbreekbout en unieke invoegfunctie om geleiders op hun plaats te houden voordat een veilige verbinding tot stand wordt gebracht.

De nVent ERICO kabelschroefnippel met breekbout is ontworpen om prestaties te verbeteren, schade te voorkomen en betrouwbaarheid te verhogen en zorgt voor een consistente klemkracht op elke verbinding. Het unieke zeskantontwerp bestaat uit duurzaam brons en maakt gespecialiseerd gereedschap overbodig, terwijl installateurs kunnen voldoen aan de vereisten voor aanhaalmomenten in de sector en inspectie kunnen versnellen dankzij de duidelijk zichtbare, permanente verbinding. Geschikt voor gebruik met anti-diefstalkabel en UL-gecertificeerde massieve kabel nr. 6 en nr. 2.

KENMERKEN

Zeskantige breekbout breekt wanneer het juiste moment wordt toegepast

Dankzij de invoegmogelijkheid hoeven geleiders tijdens de installatie niet doorgevoerd of gesneden te worden

Maakt permanente, veilige verbinding tussen meerdere geleiders mogelijk

Geen speciaal gereedschap nodig

Geschikt voor directe ingraving

Corrosiebestendig

Gemarkeerd voor weergave van veelzijdige geleiderbereiken

Voldoet aan RoHS- en REACH-normen

Geschikt voor toepassingen binnen en buiten

Geproduceerd in de Verenigde Staten



SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Materiaal	Directe ingaving	Geleidergrootte	Aantal geleiders	Aanhaalmoment	Zeskantbreedte
ELLC1G	Brons	Ja	#6 massief, #6 gevlochten	2	17 N·m	16.51 mm
ELLCS1	Brons	Ja	#6 massief - #2 gevlochten	2	17 N·m	19.05 mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Lengte	Diameter	Gewicht eenheid
ELLC1G	50mm	19 mm	0.1 kg
ELLCS1	64mm	22 mm	0.14 kg

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle nVent-merken en -logo's zijn eigendom van of in licentie gegeven door nVent Services GmbH of haar gelieerde ondernemingen. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. nVent behoudt zich het recht voor om specificaties zonder kennisgeving te wijzigen.

Dit document is door het systeem gegenereerd.