

Draagbare slijpmachine met rail, tweecyclussysteem, gasaangedreven



KENMERKEN

Krachtige 39cc tweetaktmotor

Aandrijfeenheid met onderplaat om de motor tegen beschadiging te beschermen

Licht ontwerp

Trillingdempend handvat vermindert vermoeidheid bij de gebruiker en helpt bij het vinden van een juiste balans tijdens het bedienen van de slijpmachine

Sterkere as verbetert de robuustheid

Verbeterde stabiliteit van de slijpsteen vermindert trillingen en slijtage tijdens het gebruik

Een gereedschap voor zowel de kop als het lijf van de rail

Maximale slijpschijftoerental is 6.000 omw/min

Over 360° verdraaibare slijpsteenkap waarmee ook werken in beperkte ruimtes mogelijk is

SPECIFICATIES

Catalogusnummer	Artikelnummer	Type	Gewicht eenheid
SBG150WC	715409	Slijpmachine met opbergkoffer	14.6 kg

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle nVent-merken en -logo's zijn eigendom van of in licentie gegeven door nVent Services GmbH of haar gelieerde ondernemingen. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. nVent behoudt zich het recht voor om specificaties zonder kennisgeving te wijzigen.

Dit document is door het systeem gegenereerd.