

SRG-aansluiting



KENMERKEN

Maakt snelle, eenvoudige en goedkope veldverbinding of aardings- en verbindingstekabels mogelijk

Klemmen voor zware belasting met roestvrijstalen hardware die geschikt zijn voor directe begraving


Is geschikt voor aanvullende schroeven die kunnen worden gebruikt om te verbinden met bouwstaal en apparatuur

Kan worden gecombineerd met universele voetstukken voor verbinding met verschillende formaten voetstuk voor gasverbindingen



SPECIFICATIES

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Geleidergrootte
SRGC46	167905	Brons, Roestvrij staal 304 (EN 1.4301)	#6 massief - #4 gevlochten, 16 mm ² gevlochten



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE