

T-connector

KENMERKEN

Voor 90° geleiderverbindingen



SPECIFICATIES

Table 1/2



Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Geleidergrootte	Diepte (D)	Hoogte (H)	Breedte (W)
CTR8CU	710030	Messing	8 mm massief, 10 mm massief	21mm	46 mm	40 mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	nVent ERICO Cu-Bond-geleider	Gewicht eenheid	Voldoet aan
CTR8CU	710030	CBSC10	0.17 kg	IEC® 62561-1

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

IEC-naleving is alleen geldig voor de vermelde verkoperde geleiders van nVent ERICO.



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

