

DPCB geponste platte koperen rail, dubbel



KENMERKEN

Heavy-duty power connection

Circuit breaker, generator and prefabricated power network conductor

Alternative to large and multiple cables

Earth/ground connection

Power distribution

Rounded edges

Materiaal: Koper



SPECIFICATIES


Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Breedte (W)	Dikte (T)	Lengte (L)	Gatgrootte (HS)	A
DPCB63X5	550420	63 mm	5 mm	1750mm	10.5 mm	38 mm
DPCB50X5	550410	50 mm	5 mm	1750mm	10.5 mm	25 mm
DPCB125X5	550450	125 mm	5 mm	1750mm	10.5 mm	100 mm
DPCB80X5	550430	80 mm	5 mm	1750mm	10.5 mm	55 mm
DPCB100X5	550440	100 mm	5 mm	1750mm	10.5 mm	75 mm
DPCB100X10	550380	100 mm	10 mm	1750mm	10.5 mm	75 mm
DPCB120X10	550390	120 mm	10 mm	1750mm	10.5 mm	95 mm
DPCB50X10	550350	50 mm	10 mm	1750mm	10.5 mm	25 mm
DPCB80X10	550370	80 mm	10 mm	1750mm	10.5 mm	55 mm
DPCB60X10	550360	60 mm	10 mm	1750mm	10.5 mm	35 mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	B	C	Gewicht eenheid
DPCB63X5	550420	25 mm	12.5 mm	4.4 kg
DPCB50X5	550410	25 mm	12.5 mm	3.4 kg
DPCB125X5	550450	25 mm	12.5 mm	9.2 kg
DPCB80X5	550430	25 mm	12.5 mm	5.7 kg
DPCB100X5	550440	25 mm	12.5 mm	7.25 kg
DPCB100X10	550380	25 mm	12.5 mm	14.5 kg
DPCB120X10	550390	25 mm	12.5 mm	18.4 kg
DPCB50X10	550350	25 mm	12.5 mm	6.8 kg
DPCB80X10	550370	25 mm	12.5 mm	11.4 kg
DPCB60X10	550360	25 mm	12.5 mm	8.8 kg

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
 optie 1 – Klantenservice
 optie 2 – Technische
 ondersteuning

Europa

Nederland:
 +31 800-0200135
 Frankrijk:
 +33 800 901 793

Europa

Duitsland:
 800 1890272
 andere landen:
 +31 13 5835404

APAC

Shanghai:
 + 86 21 2412 1618/19
 Sydney:
 +61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE