

TCBW-rail met schroefdraad, W-schroefdraad



KENMERKEN

Threaded hole pattern provides 40% more connections

End slots can be used to fix busbar to a support or connect the main input conductor

Heavy-duty power connection

Circuit breaker, generator and prefabricated power network conductor

Alternative to large and multiple cables

Earth/ground connection

Power distribution

Rounded edges




SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Breedte (W)	Dikte (T)	Lengte (L)	Schroefdraadmaat (TS)
TCBW32X5-2M	549030	Koper	32 mm	5 mm	1985mm	M6

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Aanhaalmoment (TQ)	A	B	C	Gewicht eenheid
TCBW32X5-2M	549030	6 N·m	17.5 mm	16 mm	12 mm	2.65 kg



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE