

Assemblagetafel, EET



Met de ergonomische nVent HOFFMAN-montagetafel met verstelbare hoogte en kanteelhoek kunnen medewerkers makkelijker en comfortabeler elektrische panelen monteren en bedraden.

Het ergonomische ontwerp vermindert onnodige lichaamsbewegingen, beperkt inspanning en tillen tot een minimum en verbetert de toegang tot onderdelen. Medewerkers kunnen staand of zelfs zittend bedieningskasten ergonomisch inrichten in de voor hen meest geschikte positie. De frames kunnen tot 90 graden worden gekanteld, zodat medewerkers eenvoudig alle onderdelen op de montageplaat kunnen monteren en deze vervolgens vanaf de zijkant in de behuizing kunnen schuiven.

KENMERKEN

Biedt meer comfort en veiligheid voor medewerkers.

Verbetert organisatie en efficiëntie.

Elektrische bediening, kantelen in meerdere hoeken (0-90°), in hoogte verstelbaar.

Draagvermogen: 350 kg.

Met het verlengstuk van het montageframe kan een maximale werkbreedte van 2230 mm worden bereikt.

Delivery: Assembly table base frame

SPECIFICATIES

Catalogusnummer	Hoogte	Slag	Breedte	Diepte	Hoek	Draagvermogen
EAT300	777mm	500mm	1200mm	1530mm	0 – 90°	350kg

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE