

# Kabelklemmen, CAC

De kabelklemmen zetten kabels vast op hun plaats, en nemen alle externe druk weg, waardoor schade aan de apparatuur wordt voorkomen.


## KENMERKEN

Omschrijving: Voor de bevestiging van inkomende kabels op de trekontlastingsrails CAB en CABP. Houdt de kabel in positie en ondersteunt het gewicht.

Materiaal: Verzinkt plaatstaal.

Verpakkingseenheid: 25 klemmen.

Montagevoorschriften: Voeg CAB/CABP toe voor montage van CAC-kabelklemmen.



**Materiaal:** Plaatstaal  
**Afwerking:** Verzinkt  
**Dikte:** 2mm

## SPECIFICATIES

| Catalogusnummer | Hoogte | Breedte | Diepte | Materiaal behuizing         | Productserie | Kabeldiameterbereik |
|-----------------|--------|---------|--------|-----------------------------|--------------|---------------------|
| CAC0612         | 64mm   | 25mm    | 19mm   | Plaatstaal, Roestvrij staal | Vrijstaand   | 6 – 12mm            |
| CAC1014         | 64mm   | 25mm    | 19mm   | Plaatstaal, Roestvrij staal | Vrijstaand   | 10 – 14mm           |
| CAC1216         | 64mm   | 25mm    | 19mm   | Plaatstaal, Roestvrij staal | Vrijstaand   | 12 – 16mm           |
| CAC1418         | 64mm   | 25mm    | 19mm   | Plaatstaal, Roestvrij staal | Vrijstaand   | 14 – 18mm           |
| CAC1822         | 64mm   | 25mm    | 19mm   | Plaatstaal, Roestvrij staal | Vrijstaand   | 18 – 22mm           |
| CAC2226         | 64mm   | 25mm    | 19mm   | Plaatstaal, Roestvrij staal | Vrijstaand   | 22 – 26mm           |
| CAC2630         | 64mm   | 25mm    | 19mm   | Plaatstaal, Roestvrij staal | Vrijstaand   | 26 – 30mm           |
| CAC3034         | 64mm   | 25mm    | 19mm   | Plaatstaal, Roestvrij staal | Vrijstaand   | 30 – 34mm           |
| CAC3438         | 64mm   | 25mm    | 19mm   | Plaatstaal, Roestvrij staal | Vrijstaand   | 34 – 38mm           |
| CAC3842         | 64mm   | 25mm    | 19mm   | Plaatstaal, Roestvrij staal | Vrijstaand   | 38 – 42mm           |
| CAC4246         | 64mm   | 25mm    | 19mm   | Plaatstaal, Roestvrij staal | Vrijstaand   | 42 – 46mm           |
| CAC5864         | 64mm   | 25mm    | 19mm   | Plaatstaal, Roestvrij staal | Vrijstaand   | 58 – 64mm           |

## WAARSCHUWING

---

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



©2026 nVent. Alle nVent-merken en -logo's zijn eigendom van of in licentie gegeven door nVent Services GmbH of haar gelieerde ondernemingen. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. nVent behoudt zich het recht voor om specificaties zonder kennisgeving te wijzigen.

Dit document is door het systeem gegenereerd.