

Kabeldeurschakelaar voor EI LED-behuizingslampen



Gebruiksklare kabels voor stroominvoer, bedradingsdoorvoer en deurschakelaars. De kabels zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren.

KENMERKEN

Omschrijving: Voorgefabriceerde kabels voor LED-behuizingslampen. Met deze kabels bespaart u tijd en kunt u de lampen gemakkelijk monteren.

Aansluiting: Invoer, met 3-polige kabels voor bedradingsdoorvoer (24 V is met 2-polige kabel).

Afmetingen: Verschillende lengtes: Zie de lijst met artikelen voor meer informatie.

Materiaal: Koper

Afwerking: Glad

SPECIFICATIES

Catalogusnummer	Productserie	Kleur	Lengte	Type kabel	Aansluittype	Hoeveelheid in verpakking
ELC3001DU	IEC-algemene accessoires	Zwart	3000m m	Kabel voor deurschakelaar	TPS-Cable for Doorswitch, UL Version	1
ELC1005PB	IEC-algemene accessoires	Zwart	1000m m	Aansluitkabel	Invoer, 3-polig, 100-240 V AC	5
ELC1005PO	IEC-algemene accessoires	Oranje	1000m m	Aansluitkabel	Invoer, 3-polig, 100-240 V AC	5
ELC1005TB	IEC-algemene accessoires	Zwart	1000m m	Bedradingsdoorvoe r	Bedradingsdoorvoer, 3-polig, 100-240 V AC	5
ELC1005TG24V	IEC-algemene accessoires	Grijs	1000m m	Bedradingsdoorvoe r	Bedradingsdoorvoer, 2-polig, 24 V (DC)	5
ELC1005TO	IEC-algemene accessoires	Oranje	1000m m	Bedradingsdoorvoe r	Bedradingsdoorvoer, 3-polig, 100-240 V AC	5
ELC3001DE	IEC-algemene accessoires	Zwart	3000m m	Kabel voor deurschakelaar	TPS-kabel voor deurschakelaar, ENEC-versie	1

Catalogusnummer	Productserie	Kleur	Lengte	Type kabel	Aansluittype	Hoeveelheid in verpakking
ELC3005PB	IEC-algemene accessoires	Zwart	3000m m	Aansluitkabel	Invoer, 3-polig, 100-240 V AC	5
ELC3005PG24V	IEC-algemene accessoires	Grijs	3000m m	Aansluitkabel	Invoer, 2-polig, 24 V (DC)	5
ELC3005PO	IEC-algemene accessoires	Oranje	3000m m	Aansluitkabel	Invoer, 3-polig, 100-240 V AC	5

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

UL-versie – gebruiksklare TPS-kabel voor deurschakelaar (UL-gecertificeerd).

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

